



Přesný malý úchylkoměr IP67 odolný proti oleji a vodě, chráněný proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra: 5/40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	432650 5/40
GTIN	4031452101812
Třída artiklu	46C

Popis

Provedení:

Přesné malé úchylkoměry s robustním kovovým pláštěm, Ø upínací stopky 8 mm h6, kaleno a broušeno. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Odolný proti oleji a vodě, s ochranou proti nárazu.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Měřicí síla	0,8 - 1,2 N
Rozsah měření	5 mm
Ø pouzdra	40 mm
Kalibrování	C1

Dílek stupnice	0,01 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky	0,5 mm
Norma	DIN 878
Ochranná třída IP	IP 67
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	12 µm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Magnetická zadní stěna pro úchylkoměry pro Ø pouzdra 40 mm	434835 40
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Skříňko úchylkoměru Typ 40	432010 40

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Vnější kroužek pro úchylkoměr Typ 40	432020 40
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Výkyvný dotyk	434912
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15

Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30