




Vnitřní přesné měřidlo OSIMESS, Rozsah měření: 8-12mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	435010 8-12
GTIN	2050001047915
Třída artiklu	46D

Popis

Provedení:

Přístroj pro přesné vnitřní měření OSIMESS pro malé otvory od 1 mm. Dotykové hlavy s povlakem DLC (od vel. 4,5-7,5). Měřicí jehla s hrotem vytvarovaným do řezné hrany, na kterou působí měřicí síla přesného úchylkoměru, roztáhne drážkovanou dotykovou měřicí hlavu. **Přesnost opakování 1 µm.**

Použití:

Zjišťování odchylek od požadovaného rozměru a tvarových vad typu neokrouhlosti a kuželovitosti.

Rozsah dodávky:

Dotykové hlavy, tvrdokovové měřicí jehly, standardní držák (zobrazovací přístroj a nastavovací kroužky nejsou součástí dodávky).

Zvláštní příslušenství:

Přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr č. 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr č. 434322, měřicí stůl č. 435020.

Upozornění:

Provedení s rozsahem měření 20 mm, slepé otvory na poptávku.

Technický popis

Rozsah měření	8 - 12 mm
---------------	-----------

Účelný rozsah použití	7,7 - 12,5 mm
Hloubka měření	45 mm
Počet TK měřících jehel	2
Počet dotyků	6
Přesnost opakování	1 μ m
Obal	Stabilní box
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Vnitřní přesné měřidlo

Příslušenství

Úchylkoměr s levoběžnou stupnicí Rozsah měření 10 mm	434807 10
Sady ocelových nastavovacích kroužků (rozměry jako snímací hlavy) Rozsah měření 8-12 mm	435030 8-12
Koleno pro OSIMESS Pro jmenovitý rozsah měření 0,95-20,6 mm	435014 0,95-20,6
Přesný úchylkoměr \pm rozsah měření / odečet 25/0,5 μ m	434674 25/0,5
Měřicí stůl pro OSIMESS Označení výrobce OSM6	435020 OSM6
Přesný úchylkoměr \pm rozsah měření / odečet 130/5 μ m	434674 130/5
Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,0005 mm Rozsah měření 12,5 mm	434322 12,5
Přesný úchylkoměr \pm rozsah měření / odečet 250/10 μ m	434674 250/10
Indukční přesný úchylkoměr Extrames Typ 2001	434670 2001
Dotykové hlavy pro přesné vnitřní měřicí přístroje OSIMESS Rozsah použití 8,20-8,80 mm	435015 8,20-8,80
Měřicí stůl pro OSIMESS Označení výrobce OSM5	435020 OSM5
Držák přístroje bez vratného tlačítka Pro jmenovitý rozsah měření 0,95-20,6 mm	435012 0,95-20,6
Přesný úchylkoměr \pm rozsah měření / odečet 50/1 μ m	434674 50/1
Držák přístroje s vratným tlačítkem Pro jmenovitý rozsah měření 0,95-20,6 mm	435013 0,95-20,6

