



Přesný velký úchylkoměr chráněný proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra: 10/100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	432900 10/100
GTIN	4031452100419
Třída artiklu	46C

Popis

Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. S větším vnějším ciferníkem a zvláště velkými vzdálenostmi dílků, měřicí ústrojí **chráněné proti nárazu**. Matně chromovaný mosazný plášť. Ø upínací stopky 8 mm h6; kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Vnější kroužek se dvěma nastavitelnými značkami tolerance. Centrální ručička pro odečítání 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečítání po 1 mm.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Měřicí síla	1 - 1,8 N
Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm
Ø pouzdra	100 mm
Dílek stupnice	0,01 mm

Kalibrování	C1
Rozsah měření	10 mm
Norma	Výrobní norma
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	17 µm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5
KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10

Příslušenství

Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15

Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Výkyvný dotyk	434912
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6

Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40