

**Přesný úchylkoměr chráněný proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra:  
30/58mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	433050 30/58
GTIN	4031452100280
Třída artiklu	46C

**Popis****Provedení:**

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006 (kromě vel. 100/80). Stabilní, matně chromovaný mosazný plášť. Upínací stopka Ø 8 mm h6 kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Centrální ručička pro odečítání 1/100 mm, malá ručička pro odečítání po 1 mm.

**Zvláštní příslušenství:**

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

**Technický popis**

Rozsah měření	30 mm
Dílek stupnice	0,01 mm
Ø pouzdra	58 mm
Kalibrování	C1
Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm

Měřicí síla	0,8 - 1,6 N
Norma	Výrobní norma
Připojovací závit pro snímač	M2,5
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	20 µm
Měřicí technika	analogové
Druh produktu	Úchylkoměr

### Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 30 mm	023000 30
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023010 100

### Příslušenství

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Skříčko úchylkoměru Typ 58	432010 58
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4

Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Magnetická zadní stěna pro úchylkoměry pro Ø pouzdra 58 mm	434835 58
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Vnější kroužek pro úchylkoměr Typ 58	432020 58
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14

Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Výkyvný dotyk	434912
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20