



Počítadlo zdvihů s klíčem



Údaje o objednávce

Artikové číslo	470100
GTIN	4045197235046
Třída artiklu	42H

Popis

Provedení:

Šestimístné počítadlo s oboustranným pohonem pro pravý zdvih. Nulování se provádí přestavitelným klíčem zleva nebo zprava. Hnací hřídel na obou stranách přečnává; zdvihací páčku lze na hřídeli seřizovat. Hnací osa $\varnothing 5$ mm, výška číslic 4,5 mm, pouzdro lakováno strukturovaným lakem.

Použití:

Ve strojním a kovodělném průmyslu na raznicích, nůžkách, lisech, balicích strojích, automatech atd.

Zdvihy maximálně: 500 min⁻¹

Rozpětí zdvihu minimální – maximální: 32 - 60 stupeň

Šířka: 70 mm

Výška: 60 mm

Délka: 28 mm

Technický popis

Výška	60 mm
Rozpětí zdvihu minimální – maximální	32 - 60 stupeň
Šířka	70 mm
Zdvihy maximálně	500 min ⁻¹

Délka	28 mm
Výška číslic	4,5 mm
Ø hnací osy	5 mm
Druh produktu	Počítadlo zdvihů

Příslušenství

Nulovací klíč	470150
---------------	--------