



Vnitřní přesný měřicí přístroj ocel bez úchylkoměru SU, Rozsah měření: 35-60mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	435040 35-60
GTIN	2050001047953
Třída artiklu	46F

Popis

Provedení:

Samostředící dvoubodový komparační měřicí přístroj s pružným středícím talířkem. Přesný přenos dráhy dotyku prostřednictvím kruhového segmentu s lehkým chodem. Nastavování různých \varnothing zajišťuje pevný, vyměnitelný měřicí čep. Měřicí čep (dotyk) osazený tvrdokovem. Držák přístroje stabilizovaný na teplotu rukou a okolní teplotu.

Pevné měřicí čepy z **oceli**.

Použití:

K přesnému měření \varnothing otvorů, kruhovitosti a válcovosti otvorů a pro měření vnitřních profilů.

Rozsah dodávky:

Přesný vnitřní měřicí přístroj kompletní (bez úchylkoměru).

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení pro velké hloubky měření č. 435142, přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Upozornění:

Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 434900 vel. 16. Provedení s rozsahem měření 800 mm k dodání na poptávku.

Technický popis

Hloubka měření	180 mm
----------------	--------

Rozsah měření	35 - 60 mm
Přesnost opakování bez úchylkoměru	0,5 µm
Počet měřících čepů	6
Počet měřících destiček	3
Šířka středícího talíře	28 mm
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C4
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Služby

Kalibrace DAkkSVnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 60 mm	023220 60
KalibrováníVnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 60 mm	023210 60

Příslušenství

Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 130/5 µm	434674 130/5
Prodloužení pro měření hloubky Délka 750 mm	435142 750
Adaptér pro 2bodové přesné vnitřní měřicí přístroje SU1 ks Typ 35-90	439914 35-90
Prodloužení pro měření hloubky Délka 1000 mm	435142 1000
Prodloužení pro měření hloubky Délka 2000 mm	435142 2000
Měřicí čepy pro rozsah měření 35 – 60 mmocel Ø měření 49 mm	435085 49
Měřicí čepy pro rozsah měření 35 – 60 mmTK Ø měření 39 mm	435095 39
Měřicí čepy pro rozsah měření 35 – 60 mmTK Ø měření 49 mm	435095 49
Měřicí čepy pro rozsah měření 35 – 60 mmocel Ø měření 39 mm	435085 39
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 46 mm	484030 46

Prodloužení pro měření hloubky Délka 500 mm	435142 500
Měřicí kotouč pro rozsah měření 35 – 60 Tloušťka 1 mm	435108 1
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 40 mm	484030 40
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 250/10 µm	434674 250/10
Měřicí čepy pro rozsah měření 35 – 60 mmocel Ø měření 59 mm	435085 59
Měřicí čepy pro rozsah měření 35 – 60 mmTK Ø měření 54 mm	435095 54
Měřicí čepy pro rozsah měření 35 – 60 mmocel Ø měření 54 mm	435085 54
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 50/1 µm	434674 50/1
Měřicí čepy pro rozsah měření 35 – 60 mmTK Ø měření 44 mm	435095 44
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 60 mm	484030 60
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 55 mm	484030 55
Úchylkoměr s levoběžnou stupnicí Rozsah měření 10 mm	434807 10
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Prodloužení pro měření hloubky Délka 1500 mm	435142 1500
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 35 mm	484030 35
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 45 mm	484030 45
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 44 mm	484030 44
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Měřicí čepy pro rozsah měření 35 – 60 mmTK Ø měření 59 mm	435095 59
Prodloužení pro měření hloubky Délka 250 mm	435142 250
Měřicí kotouč pro rozsah měření 35 – 60 Tloušťka 0,5 mm	435108 0,5
Indukční přesný úchylkoměr Extramess Typ 2001	434670 2001
Měřicí čepy pro rozsah měření 35 – 60 mmocel Ø měření 35 mm	435085 35
Digitální úchylkoměrRozlišení 0,0005 mm Rozsah měření 12,5 mm	434322 12,5
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 38 mm	484030 38

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 42 mm	484030 42
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 36 mm	484030 36
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 50 mm	484030 50
Měřicí čepy pro rozsah měření 35 – 60 mmocel Ø měření 44 mm	435085 44
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Měřicí čepy pro rozsah měření 35 – 60 mmTK Ø měření 35 mm	435095 35