

**HOLEX****Zkoušečka napětí, Typ přístroje: LED****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473120 LED
GTIN	4045197554253
Třída artiklu	42I

**Popis****Provedení:**

Dvousložkové plastové pouzdro s 2 zkušecími rukojetmi. Vestavěné LED světlo, držák zkušecích rukojetí pro ovládání jednou rukou, autotest pro kontrolu funkcí. Automatická volba rozsahu měření.

**Funkce:**

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Použití:**

K profesionálnímu, víceúrovňovému zkoušení napětí, polarity a průchodu.

**Norma:**

**IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně 2 baterií 081551 vel. LR3, ochranných krytek.

**Technický popis**

Zkouška směru točivého pole	ano
Ukazatel	LED

Kontrola průchodu	akusticky/LED
Označení výrobce	5
Kategorie přepětí	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Rozsah stupnice AC	12 - 400 V
Rozsah stupnice DC	12 - 690 V
Osvětlení místa měření	ano
Ochranná třída IP	IP 64
Kalibrování	I1
Bezpečnostní certifikát	GS TÜV Rheinland
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081551 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Napájení	2x č. 081551 vel. LR3
Druh produktu	Zkoušečka napětí

## Služby

Kalibrování Zkoušečka napětí Typ S	027120 S
Kalibrace DAkkSZkoušečka napětí Typ S	027160 S

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
--	------------