

Mahr**Digitální úchylkoměr IP54 Rozlišení 0,0005 mm, Rozsah měření: 12,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434316 12,5
GTIN	4059192014582
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Digitální úchylkoměr s **velmi velkým** číslicovým displejem (**11 mm**) a integrovaným ukazatelem tolerancí (s ukazatelem naměřené hodnoty nebo bez něj). REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

Absolutní funkce:

Nulování je možné v každé pozici, aniž by se ztratily reference.

Nastavitelný faktor se zobrazením na displeji.

Jednotlivé funkce mohou být blokovány přímo na úchylkoměru. Nastavení a uložené hodnoty (koeficient, preset, tolerance) zůstávají i při výměně baterie zachovány.

Provedení **IP 54 odolné proti prachu a stříkající vodě.**

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR 2450.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.

Technický popis

Rozsah měření	12,5 mm
Kalibrování	C1
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Tloušťka pouzdra	35 mm
Ø pouzdra	58 mm
Měřicí síla	0,65-0,90 N
Přepínatelný odečet	0,00002 palec
Přepínatelný odečet	0,0005 mm
Ochranná třída IP	IP 54
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2450
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchyłka měření E MPE (rozsah měření)	0,004 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023000 12,5
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Vysílač Typ S4E	498966 S4E
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2450	081560 CR2450