

Mahr**Digitální úchylkoměr i-wi Rozlišení 0,0005 mm, Rozsah měření: 12,5mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 434324 12,5 |
| GTIN | 4059192014650 |
| Třída artiklu | 43A |

Popis**Provedení:**

Digitální úchylkoměr s **velmi velkým** číslicovým displejem (**11 mm**) a integrovaným ukazatelem tolerancí. Navíc analogová stupnice s hranicemi tolerancí. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

Absolutní funkce: Nulování je možné v každé pozici, aniž by se ztratily reference.

Nastavitelný faktor se zobrazí na displeji.

Jednotlivé funkce mohou být blokovány přímo na úchylkoměru. Nastavení a uložené hodnoty (koeficient, preset, tolerance) zůstávají i při výměně baterie zachovány.

Dynamické měřicí funkce (MAX / MIN): Pro kontrolu házivosti a rovinnosti nebo hledání úvratí. S **integrovaným rádiovým systémem i-wi** pro snadný přenos měřicích dat do každého PC bez kabelu.

Funkce:

IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR 2450.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.
Rádiový přijímač i-wi č. 498912 STICK.

Technický popis

| | |
|--|----------------------------|
| Kalibrování | C1 |
| Tloušťka pouzdra | 35 mm |
| Rozsah měření | 12,5 mm |
| Ø pouzdra | 58 mm |
| Upínací stopka Ø h6 | 8 mm |
| Měřicí síla | 0,65-0,90 N |
| Přepínatelný odečet | 0,00002 palec |
| Přepínatelný odečet | 0,0005 mm |
| Ochranná třída IP | IP 42 |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2450 |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Bezdrátový přenos dat | Software výrobce |
| Odchylka měření E MPE (rozsah měření) | 0,004 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic |
| Rozhraní | Rozhraní USB |
| Rozhraní | Rozhraní RS232C |
| Rozhraní | Rádiový systém MAHR i-wi |
| Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock |
| Měřicí technika | digitální |
| Druh produktu | Úchylkoměr |

Služby

023010 12,5

Kalibrace DAkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm

KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm

023000 12,5

Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 15

434900 15

Ocelový dotyk Typ 18/3

434900 18/3

Ocelový dotyk Typ 13

434900 13

Ocelový dotyk Typ 12

434900 12

Ocelový dotyk Typ 30/10

434900 30/10

Tvrdokovový dotyk Typ 18/1

434910 18/1

Tvrdokovový dotyk Typ 18/6

434910 18/6

Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm

434918 50

Tvrdokovový dotyk Typ 18/4

434910 18/4

Ocelový dotyk Typ 14/40

434900 14/40

Ocelový dotyk Typ 18/5

434900 18/5

Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm

434917 50

Tvrdokovový dotyk Typ 17

434910 17

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm

434920 30

Ocelový dotyk Typ 18/1

434900 18/1

Tvrdokovový dotyk Typ 18/2

434910 18/2

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm

434920 15

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2450

081560 CR2450

Ocelový dotyk Typ 20

434900 20

Ocelový dotyk Typ 18/4

434900 18/4

Tvrdokovový dotyk Typ 11

434910 11

Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ D2

498940 D2

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm

434920 50

Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm

434917 25

| | |
|---|--------------|
| Ocelový dotyk Typ 14/15 | 434900 14/15 |
| Ocelový dotyk Typ 16 | 434900 16 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/5 | 434910 18/5 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm | 434920 40 |
| Ocelový dotyk Typ 18/2 | 434900 18/2 |
| Ocelový dotyk Typ 10 | 434900 10 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 10 | 434910 10 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm | 434920 80 |
| Ocelový dotyk Typ 17 | 434900 17 |
| Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ R2 | 498940 R2 |
| Ocelový dotyk Typ 11/35 | 434900 11/35 |
| Ocelový dotyk Typ 11 | 434900 11 |
| Ocelový dotyk Typ 14 | 434900 14 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/3 | 434910 18/3 |
| Ocelový dotyk Typ 11/30 | 434900 11/30 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm | 434920 90 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm | 434920 100 |
| Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ | 498975 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm | 434920 10 |
| Ocelový dotyk Typ 39 | 434900 39 |
| Ocelový dotyk Typ 14/20 | 434900 14/20 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 14 | 434910 14 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm | 434920 60 |
| Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm | 434918 25 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 2 | 434910 2 |
| Ocelový dotyk Typ 28 | 434900 28 |
| Ocelový dotyk Typ 11/15 | 434900 11/15 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm | 434920 70 |
| Ocelový dotyk Typ 29/20 | 434900 29/20 |

| | |
|---|--------------|
| Ocelový dotyk Typ 29/10 | 434900 29/10 |
| Výkyvný dotyk | 434912 |
| Ocelový dotyk Typ 11/25 | 434900 11/25 |
| Rubínový dotyk Typ 2 | 434915 2 |
| Ocelový dotyk Typ 18/6 | 434900 18/6 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 16 | 434910 16 |
| Radiový přijímač pro Mahr i-wi Typ STICK | 498914 STICK |
| Ocelový dotyk Typ 11/20 | 434900 11/20 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm | 434920 20 |
| Ocelový dotyk Typ 2 | 434900 2 |
| Ocelový dotyk Typ 24 | 434900 24 |
| Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ USB2 | 498940 USB2 |
| Ocelový dotyk Typ 14/30 | 434900 14/30 |
| Rádiový přijímač i-wi Typ STICK | 498912 STICK |