



Vysoce účinný řezný olej bez chlóru Alpha 93, Obsah: 20l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	084210 20
GTIN	2050000971884
Třída artiklu	08J

Popis

Provedení:

Nanáší se štětcem, sprejem, postřikovačem nebo mazacím zařízením.

Řezný olej pro nejvyšší nároky. Nedoporučujeme míchat s normálním, minerálním řezným olejem (nikoli s olejem rozpustným ve vodě).

Výhoda:

Zlepšuje **životnost nástrojů, řezný výkon a kvalitu povrchu. Neobsahuje chlór** – nevznikají škodlivé výpary, **šetrný k životnímu prostředí.**

Použití:

Univerzální pro **obrábění** (frézování, soustružení, vrtání, řezání závitů, vystružování, protahování, řezání) a vhodný k **tváření**. Bezpodmínečně potřebný při obrábění **nesnadno obrobitelných materiálů**, jako oceli odolné vůči korozi a vysoké teplotě, slitiny niklu, titanu a podobných materiálů. Ideální pro **barevné kovy**.

Též pro mazání minimálním množstvím, neboť neobsahuje minerální olej.

Technický popis

Kinematická viskozita	30 mm ² /s
Provedení	Kanistr

Bod vzplanutí	> 180 °C
Barva	jantarová barva
Skladovací teplota	5 - 40 °C
Obsah	20 l
Druh produktu	Řezný olej / brusný olej