



Vnitřní přesný měřicí přístroj ocel bez úchylkoměru SU, Rozsah měření: 100-160mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	435040 100-160
GTIN	2050001047960
Třída artiklu	46F

Popis

Provedení:

Samostředící dvoubodový komparační měřicí přístroj s pružným středícím talířkem. Přesný přenos dráhy dotyku prostřednictvím kruhového segmentu s lehkým chodem. Nastavování různých \varnothing zajišťuje pevný, vyměnitelný měřicí čep. Měřicí čep (dotyk) osazený tvrdokovem. Držák přístroje stabilizovaný na teplotu rukou a okolní teplotu.

Pevné měřicí čepy z **oceli**.

Použití:

K přesnému měření \varnothing otvorů, kruhovitosti a válcovosti otvorů a pro měření vnitřních profilů.

Rozsah dodávky:

Přesný vnitřní měřicí přístroj kompletní (bez úchylkoměru).

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení pro velké hloubky měření č. 435142, přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Upozornění:

Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 434900 vel. 16. Provedení s rozsahem měření 800 mm k dodání na poptávku.

Technický popis

Počet měřicích čepů	7
---------------------	---

Přesnost opakování bez úchylkoměru	0,5 µm
Hloubka měření	230 mm
Rozsah měření	100 - 160 mm
Počet měřících destiček	4
Šířka středícího talíře	75 mm
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C4
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Služby

Kalibrování Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 160 mm	023210 160
--	------------

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 150 mm	484030 150
Prodloužení pro měření hloubky Délka 2000 mm	435142 2000
Úchylkoměr s levoběžnou stupnicí Rozsah měření 10 mm	434807 10
Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,0005 mm Rozsah měření 12,5 mm	434322 12,5
Adaptér pro 2bodové přesné vnitřní měřicí přístroje SU1 ks Typ 90-300	439914 90-300
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 125 mm	484030 125
Prodloužení pro měření hloubky Délka 750 mm	435142 750
Prodloužení pro měření hloubky Délka 1000 mm	435142 1000
Prodloužení pro měření hloubky Délka 250 mm	435142 250
Indukční přesný úchylkoměr Extrames Typ 2001	434670 2001
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 50/1 µm	434674 50/1
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 130/5 µm	434674 130/5
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 25/0,5 µm	434674 25/0,5

Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 250/10 μm	434674 250/10
Prodloužení pro měření hloubky Délka 500 mm	435142 500
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 100 mm	484030 100
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Prodloužení pro měření hloubky Délka 1500 mm	435142 1500