

Mitutoyo**Digitální absolutní úchylkoměry IP66, Rozsah měření: 5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	434410 5
GTIN	4946368554242
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Praktické, mnohostranný a robustní digitální úchylkoměr se zabudovanou indikací tolerance (s naměřenou hodnotou nebo bez ní). Díky úzkému provedení mimořádně vhodný k instalaci do zařízení ve zúžených prostorech. Displej lze použít k odečtu na obou stranách otočením o 180°.

Zkratováním vedení Digimatic 1 a 6 je možné vynulovat jeden nebo řadu úchylkoměrů, popř. vyvolat předvolenou hodnotu. Odečítání zhora.

Funkce:

IP66: Je dána ochrana proti silnému proudu vody resp. přechodnému zaplavení a ochrana proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498428, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Šířka	35 mm
Měřicí síla	2,0 N

Kalibrování	C1
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Délka	116,5 mm
Hloubka	44,3 mm
Rozsah měření	5 mm
Ochranná třída IP	IP 66
Volitelný odečet	0,01 / 0,001 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchyłka měření E MPE (rozsah měření)	0,003 mm
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Připojovací kabel Typ USB2	498428 USB2
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40

Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Připojovací kabel Typ D2	498428 D2
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Připojovací kabel Typ D1	498428 D1
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30

Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Výkyvný dotyk	434912
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16

Tvrdokovový dotyk Typ 18/5

434910 18/5

Tvrdokovový dotyk Typ 14

434910 14