

BENNING**Měřicí vodiče, Ø měřicích hrotů: 2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473308 2
GTIN	4014651441460
Třída artiklu	47A

Popis**Provedení:**

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (s ochrannými krytkami), CAT II 1000 V (bez ochranných krytek).

Měřicí kabely 2dílné, červená / černá, Ø měřicího kabelu = 4 mm.

Délka měřicího hrotu 18 mm.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Vhodné pro:

Multimetr č. 473300; 473305 a č. 473320 vel. 960 a přístroje na měření izolačního odporu č. 473420.

Technický popis

Ø měřicích hrotů	2 mm
Kategorie přepětí	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (s ochrannými krytkami); CAT II 1000 V (bez ochranných krytek)
Ø měřicího vedení	4 mm
Délka kabelu	1,4 m

Druh produktu

Měřicí vedení