



Bezkontaktní zkoušečka napětí



Údaje o objednávce

Artikové číslo	473010
GTIN	4045197554239
Třída artiklu	42I

Popis

Provedení:

Kompaktní dvousložkový plášť s integrovanou LED kapesní svítilnou. Špička s optickým zobrazením napětí, změna barvy (zelená na červenou), dodatečně akustický signál. Snadná přeprava, vejde se do každé brašny.

Funkce:

IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Použití:

Identifikování vodičů pod napětím, např. u kabelů, zásuvek, přípojných krabic, atd.

Norma:

IEC/EN 61010-1.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií 081551 vel. LR3.

Technický popis

Rozsah stupnice AC	50 - 1000 V
Ochranná třída IP	IP 40
Kategorie přepětí	CAT IV / 1000 V
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Zkoušečka napětí

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

081561 LR3