

Mitutoyo**Absolutní úchylkoměr solární Rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 12,5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	434074 12,5
GTIN	4946368631226
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Digitální číselníkový úchylkoměr s velkým LCD displejem. Napájení proudem prostřednictvím vysoce účinných fotovoltaických článků ve spojení s hlavním kondenzátorem. Resetování zobrazení v každé pozici (origin), přepínání měřených hodnot (\pm).

Funkce:

IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497080, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Ochranná třída IP: IP 42

Kalibrování: C1

Mezní chyba: 0,003 mm

Měřicí síla: $\leq 1,5$ N

Upínací stopka \varnothing h6: 8 mm

\varnothing pouzdra: 59 mm

Tloušťka pouzdra: 29,2 mm

Technický popis

Kalibrování	C1
Ø pouzdra	59 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Měřicí síla	≤ 1,5 N
Rozsah měření	12,5 mm
Tloušťka pouzdra	29,2 mm
Mezní chyba	0,003 mm
Ochranná třída IP	IP 42
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	013210 12,5
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	013250 12,5
Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023000 12,5
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Připojovací kabel Typ D1	497080 D1
Vysílač Typ S1	498966 S1
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabel Typ D2	497080 D2
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2