



## Přesný úchylkoměr Feinika chráněný proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra: 1/40mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 433500 1/40   |
| GTIN           | 4031452101652 |
| Třída artiklu  | 46C           |

### Popis

#### Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Stabilní, matně chromovaný mosazný plášť. Upínací stopky Ø 8 mm h6, kalená a broušená. Robustní provedení. Nejdůležitější místa měřicího ústrojí mají diamantová ložiska. Centrální ručička **pro odečítání 1/1000 mm**. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Téměř konstantní měřicí síla v celém rozsahu měření.

#### Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

### Technický popis

|                |          |
|----------------|----------|
| Dílek stupnice | 0,001 mm |
| Ø pouzdra      | 40 mm    |
| Kalibrování    | C2       |
| Rozsah měření  | 1 mm     |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Měřicí síla                         | 0,7 - 1 N     |
| Odečítání na jednu otáčku ručičky   | 0,1 mm        |
| Norma                               | Výrobní norma |
| Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 3 µm          |
| Měřicí technika                     | analogové     |
| Obal                                | Stabilní box  |
| Druh produktu                       | Úchylkoměr    |

### Služby

|   |             |
|---|-------------|
| Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm | 023010 12,5 |
| KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,001 Maximální rozsah měření 5 mm                                | 023020 5    |

### Příslušenství

|   |              |
|---|--------------|
| Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm | 434917 25    |
| Ocelový dotyk Typ 11/30                           | 434900 11/30 |
| Ocelový dotyk Typ 20                              | 434900 20    |
| Ocelový dotyk Typ 18/1                            | 434900 18/1  |
| Ocelový dotyk Typ 18/5                            | 434900 18/5  |
| Ocelový dotyk Typ 14/30                           | 434900 14/30 |
| Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm | 434918 25    |
| Rubínový dotyk Typ 2                              | 434915 2     |
| Ocelový dotyk Typ 30/10                           | 434900 30/10 |
| Ocelový dotyk Typ 11/25                           | 434900 11/25 |
| Ocelový dotyk Typ 28                              | 434900 28    |
| Ocelový dotyk Typ 11/15                           | 434900 11/15 |
| Ocelový dotyk Typ 11/20                           | 434900 11/20 |
| Ocelový dotyk Typ 11/35                           | 434900 11/35 |

|  |              |
|--|--------------|
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm                | 434920 70    |
| Ocelový dotyk Typ 17                                       | 434900 17    |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm               | 434920 100   |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm                | 434920 15    |
| Ocelový dotyk Typ 14/15                                    | 434900 14/15 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm                | 434920 10    |
| Tvrdokovový dotyk Typ 14                                   | 434910 14    |
| Ocelový dotyk Typ 24                                       | 434900 24    |
| Tvrdokovový dotyk Typ 16                                   | 434910 16    |
| Ocelový dotyk Typ 14                                       | 434900 14    |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm                | 434920 30    |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/6                                 | 434910 18/6  |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/1                                 | 434910 18/1  |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm                | 434920 90    |
| Ocelový dotyk Typ 13                                       | 434900 13    |
| Ocelový dotyk Typ 15                                       | 434900 15    |
| Ocelový dotyk Typ 39                                       | 434900 39    |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/4                                 | 434910 18/4  |
| Ocelový dotyk Typ 16                                       | 434900 16    |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/2                                 | 434910 18/2  |
| Magnetická zadní stěna pro úchylkoměry pro Ø pouzdra 40 mm | 434835 40    |
| Ocelový dotyk Typ 18/2                                     | 434900 18/2  |
| Tvrdokovový dotyk Typ 11                                   | 434910 11    |
| Ocelový dotyk Typ 2  | 434900 2     |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm                | 434920 60    |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm                | 434920 40    |
| Ocelový dotyk Typ 18/6                                     | 434900 18/6  |
| Výkyvný dotyk  | 434912       |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/5                                 | 434910 18/5  |

|   |              |
|---|--------------|
| Ocelový dotyk Typ 29/10                           | 434900 29/10 |
| Ocelový dotyk Typ 11                              | 434900 11    |
| Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm | 434917 50    |
| Ocelový dotyk Typ 29/20                           | 434900 29/20 |
| Ocelový dotyk Typ 10                              | 434900 10    |
| Tvrdokovový dotyk Typ 10                          | 434910 10    |
| Ocelový dotyk Typ 18/4                            | 434900 18/4  |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm       | 434920 80    |
| Ocelový dotyk Typ 18/3                            | 434900 18/3  |
| Tvrdokovový dotyk Typ 17                          | 434910 17    |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm       | 434920 20    |
| Tvrdokovový dotyk Typ 2                           | 434910 2     |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/3                        | 434910 18/3  |
| Ocelový dotyk Typ 14/20                           | 434900 14/20 |
| Ocelový dotyk Typ 12                              | 434900 12    |
| Ocelový dotyk Typ 14/40                           | 434900 14/40 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm       | 434920 50    |
| Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm | 434918 50    |
| Skříčko úchylkoměru Typ 40                        | 432010 40    |