

Mitutoyo**Digitální absolutní úchylkoměry IP66, Rozsah měření: 12,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434410 12,5
GTIN	4946368554204
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Praktické, mnohostranný a robustní digitální úchylkoměr se zabudovanou indikací tolerance (s naměřenou hodnotou nebo bez ní). Díky úzkému provedení mimořádně vhodný k instalaci do zařízení ve zúžených prostorech. Displej lze použít k odečtu na obou stranách otočením o 180°.

Zkratováním vedení Digimatic 1 a 6 je možné vynulovat jeden nebo řadu úchylkoměrů, popř. vyvolat předvolenou hodnotu. Odečítání zředu.

Funkce:

IP66: Je dána ochrana proti silnému proudu vody resp. přechodnému zaplavení a ochrana proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498428, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Délka	142 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm

Měřicí síla	2,5 N
Rozsah měření	12,5 mm
Kalibrování	C1
Šířka	35 mm
Hloubka	25 mm
Ochranná třída IP	IP 66
Volitelný odečet	0,01 / 0,001 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchyłka měření E MPE (rozsah měření)	0,003 mm
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrace DAkksÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5
KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023000 12,5

Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30

Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Připojovací kabel Typ USB2	498428 USB2
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Připojovací kabel Typ D1	498428 D1
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10

Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Výkyvný dotyk	434912
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Připojovací kabel Typ D2	498428 D2
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2