

Mitutoyo**Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 25mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	434090 25
GTIN	4946368131276
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Digitální úchylkoměr se zobrazením nulového bodu v každé pozici. Stabilní kovový plášť, přesné uložení dotykového snímače. 20000 h nepřetržitého používání s 1 baterií.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497080, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Šířka	38 mm
Hloubka	23 mm
Měřicí síla	1,8 N
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Kalibrování	C1
Délka	208 mm

Rozsah měření	25 mm
Upínací stopka délka	40 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchyłka měření E MPE (rozsah měření)	0,02 mm
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023010 100
KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 30 mm	023000 30

Příslušenství

Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Připojovací kabel Typ D2	497080 D2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Výkyvný dotyk	434912
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497100 D2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Vysílač Typ S1	498966 S1
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Připojovací kabel Typ D1	497080 D1
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497100 USB2
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497100 D1
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20

Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28