



## Přesný úchylkoměr Feinika chráněný proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra: 1/58mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	433500 1/58
GTIN	4031452101676
Třída artiklu	46C

### Popis

#### Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Stabilní, matně chromovaný mosazný plášť. Upínací stopky Ø 8 mm h6, kalená a broušená. Robustní provedení. Nejdůležitější místa měřicího ústrojí mají diamantová ložiska. Centrální ručička **pro odečítání 1/1000 mm**. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Téměř konstantní měřicí síla v celém rozsahu měření.

#### Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

### Technický popis

Dílek stupnice	0,001 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky	0,1 mm
Rozsah měření	1 mm
Kalibrování	C2

Měřicí síla	1,3 - 1,6 N
Ø pouzdra	58 mm
Norma	Výrobní norma
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	3 µm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

### Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,001 Maximální rozsah měření 5 mm	023020 5
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

### Příslušenství

Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Výkyvný dotyk	434912
Magnetická zadní stěna pro úchylkoměry pro Ø pouzdra 58 mm	434835 58
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50

Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Skříčko úchylkoměru Typ 58	432010 58