

**Mahr****Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434310 50
GTIN	4059192014414
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

Digitální úchylkoměr s **velmi velkým** číslicovým displejem (**11 mm**) a integrovaným ukazatelem tolerancí (s ukazatelem naměřené hodnoty nebo bez něj). REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

**Absolutní funkce:**

Nulování je možné v každé pozici, aniž by se ztratily reference.

**Nastavitelný faktor** se zobrazením na displeji.

Jednotlivé funkce mohou být blokovány přímo na úchylkoměru. Nastavení a uložené hodnoty (koeficient, preset, tolerance) zůstávají i při výměně baterie zachovány.

**Funkce:**

IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing > 1$  mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR 2450.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 498940.

## Technický popis

Upínací stopka Ø h6	8 mm
Měřicí síla	1,25-2,70 N
Kalibrování	C1
Tloušťka pouzdra	35 mm
Ø pouzdra	58 mm
Rozsah měření	50 mm
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Ochranná třída IP	IP 42
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2450
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchyłka měření E MPE (rozsah měření)	0,02 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

## Služby

Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023010 100
Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 50 mm	023000 50

## Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2450	081560 CR2450
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2

Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Výkyvný dotyk	434912
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1

Vysílač Typ S4E	498966 S4E
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25