

BENNING

Multimetr, Označení výrobce: MM7-1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	473300 MM7-1
GTIN	4014651440852
Třída artiklu	47A

Popis

Provedení:

Stabilní plastové pouzdro s velkoformátovým LCD displejem 3.1/2 palce, 4 palce nebo 4.3/4 palce.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití. Poskytují vysoký stupeň bezpečnosti a další přídavné funkce. Funkce AutoV pro automatické rozeznávání napětí AC/DC a nízké vstupní impedance (LoZ).

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah dodávky:

Včetně baterií, měřících vodičů, kompaktní ochranné brašny, návodu k použití. Ochranný pryžový rám.

Snímač teploty vodiče.

Technický popis

Střídavý proud AC	10 μ A – 10 A
Stojnosměrný proud DC	10 μ A – 10 A

Technický list

Přesnost	0,08 %
Teplota	-40 - 400 °C
Zkouška diod	ano
Označení výrobce	MM7-1
Kategorie přepětí	CAT III 1000 V
Kategorie přepětí	CAT IV 600 V
Paměťová funkce	HOLD, MAX / MIN
Stejnoseměrné napětí DC	0,01 mV – 1000 V
Voltsenzor (bezdotykový)	ano
Měření	TRUE RMS (AC+DC)
Rozsah displeje	6000
Střídavé napětí AC	0,01 mV – 1000 V
Odpor	0,1 Ω – 40 MΩ
Frekvence	0,01 Hz – 100 kHz
Kapacita	1 nF − 10 mF
Kontrola průchodu	ano
Kalibrování	I7
Kalibrování	I3
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 6LR61
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Materiál pláště	plast
Druh produktu	Multimetr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/473300-MM7-1>