

BENNING**Zkoušečka napětí DUSPOL[®], Typ přístroje: ANALOG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473105 ANALOG
GTIN	4014651502611
Třída artiklu	47A

Popis**Provedení:**

Dvoupólová zkoušečka napětí se značkou VDE. Nárazuvzdorný, prachotěsný plášť chráněný proti stříkající vodě s pogumovanými úchopovými plochami.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vhodné pro elektrotechnické práce, v průmyslu, pro údržbu, servis (hledání vad). Pro profesionální, víceúrovňové zkoušení napětí a fází, **se zátěžovým zapojením (30 mA vypojení FI pomocí tlačítka)**. Schválené pro zkoušení napětí u **zařízení do 1000 V**. Vhodné pro fotovoltaická / větrná zařízení a techniku hybridních vozidel.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Technický popis

Zkouška polarity	LED
Ukazatel	zasouvací cívka (osvětlená) / LED

Rozsah stupnice DC	12 - 1000 V
Označení výrobce	ANALOG
Zkouška směru točivého pole	LCD
Vibrační alarm	ano
Kategorie přepětí	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Rozsah stupnice AC	12 - 1000 V
Zkouška fází	LCD
Ochranná třída IP	IP 65
Kalibrování	I1
Elektrická izolace	VDE 1000 V
Druh produktu	Zkoušečka napětí

Služby

Kalibrování Zkoušečka napětí Typ S	027120 S
Kalibrace DAkkSZkoušečka napětí Typ S	027160 S