

**Mahr****Digitální úchylkoměr i-wi Rozlišení 0,0005 mm, Rozsah měření: 50mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 434318 50     |
| GTIN           | 4059192014551 |
| Třída artiklu  | 43A           |

**Popis****Provedení:**

Digitální úchylkoměr s **velmi velkým** číslicovým displejem (**11 mm**) a integrovaným ukazatelem tolerancí (s ukazatelem naměřené hodnoty nebo bez něj). REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

**Absolutní funkce:**

Nulování je možné v každé pozici, aniž by se ztratily reference.

**Nastavitelný faktor** se zobrazením na displeji.

Jednotlivé funkce mohou být blokovány přímo na úchylkoměru. Nastavení a uložené hodnoty (koeficient, preset, tolerance) zůstávají i při výměně baterie zachovány.

**Funkce:**

IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing > 1$  mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR 2450.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 498940.

Rádiový přijímač i-wi č. 498912 STICK.

## Technický popis

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Rozsah měření                            | 50 mm                      |
| Měřicí síla                              | 1,25-2,70 N                |
| Ø pouzdra                                | 58 mm                      |
| Kalibrování                              | C1                         |
| Upínací stopka Ø h6                      | 8 mm                       |
| Tloušťka pouzdra                         | 35 mm                      |
| Přepínatelný odečet                      | 0,00002 palec              |
| Přepínatelný odečet                      | 0,0005 mm                  |
| Ochranná třída IP                        | IP 42                      |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2450              |
| Počet obsažených baterií                 | 1                          |
| Zdroj energie                            | Provoz s bateriemi         |
| Bezdrátový přenos dat                    | Software výrobce           |
| Odchylka měření E MPE (rozsah měření)    | 0,007 mm                   |
| Norma                                    | Výrobní norma              |
| Přepínatelné rozlišení                   | mm / palec                 |
| Rozhraní                                 | Rozhraní Digimatic         |
| Rozhraní                                 | Rozhraní USB               |
| Rozhraní                                 | Rozhraní RS232C            |
| Rozhraní                                 | Rádiový systém MAHR i-wi   |
| Zajištění hodnot měření                  | Systém MAHR Reference-Lock |
| Měřicí technika                          | digitální                  |
| Druh produktu                            | Úchylkoměr                 |

## Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 50 mm

023000 50

Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální  
0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm

023010 100

### **Příslušenství**

Radiový přijímač pro Mahr i-wi Typ STICK

498914 STICK

Rádiový přijímač i-wi Typ STICK

498912 STICK

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2450

081560 CR2450

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ

498975