



Digitální absolutní úchylkoměry Rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 12,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434460 12,5
GTIN	4946368586472
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Přesný měřicí systém se skleněným měřítkem: rychlost posuvu neovlivňuje výsledek měření, naměřená hodnota zůstane zachována i po vypnutí. Nízká spotřeba proudu. Grafické znázornění pro srovnání tolerancí. **Možnost zadání koeficientu pro měřicí hodnotu.**

Text upoutávky:

Displej lze otočit o 330°

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497080, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Ø pouzdra	61 mm
Tloušťka pouzdra	39 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Rozsah měření	12,5 mm

Technický list

Měřicí síla	1,2 N
Kalibrování	C1
Mezní chyba	0,003 mm
Volitelný odečet	0,01 / 0,001 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/434460-12,5>