

ALLURIS

Přesný ruční tachometr, Typ: C



Údaje o objednávce

Artikové číslo	471300 C
GTIN	4260244680222
Třída artiklu	47F

Popis

Provedení:

Přesný ruční tachometr v **pevném pouzdře z litého hliníku**. Velký digitální displej, jednoduchá obsluha. Měření délky a rychlosti ve volitelných mezinárodních jednotkách. Vysoce přesný **dotykový tachometr** (60 impulsů / otáč.). Vhodný zejména pro měření nízkých otáček.

Použití:

Měření otáček: 0,1 – 99999 min⁻¹ (mechanické až 25000 min⁻¹).

Rychlost: 0,1 – 3810 m/min

Měření délky: 0,0 – 99999 m

Počítání: 0 – 99999

Rozsah dodávky:

Včetně 2 měřicích hrotů, měřicího kolečka 6 palců, dutého měřicího hrotu, prodlužovací hřídele, návodu k použití, ochranného pouzdra, 2 baterií č. 081561 vel. LR6.

Zvláštní příslušenství:

Reflexní značky č. 471315.

Technický popis

Impuls/otáčka (kontaktní měření)	60
Čas měření	1 s
Obvod měřicího kolečka	6 palec
Mezní chyba	0,006 (±0,5 digit) %

Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	I2
Druh produktu	Ruční tachometr

Služby

Kalibrování Otáčkoměr / stroboskop Typ D	027900 D
--	----------

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
Sada reflexních značek 35dílná	471315