

**Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 12,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434110 12,5
GTIN	7640125025651
Třída artiklu	46A

Popis**Provedení:**

Robustní hliníkový plášť s velkým displejem, výška číslic 11 mm. Úsporný režim a automatické znovuzapnutí, **absolutní systém. Nulování v libovolné poloze** usnadňuje porovnávání naměřených hodnot. Min/Max/Delta, tolerance, přepočítací koeficient, AutoOff. **Přednastavení rozměru (Preset)** libovolné hodnoty. Je možné uložit dvě referenční hodnoty. Tlačítko s osobním nastavením pro volitelnou funkci. Otočení směru počítání.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, zdvihací páčka č. 434212, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910.

Technický popis

Rozsah měření	12,5 mm
Měřicí síla	0,65 0,9 N
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Kalibrování	C1

Ø pouzdra	59,5 mm
Tloušťka pouzdra	32,9 mm
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchyška měření E MPE (rozsah měření)	0,01 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023000 12,5
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10

Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Zvedáček pro úchylkoměr S_Dial WORK Rozsah měření 12,5 mm	434212 12,5
Výkyvný dotyk	434912
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2

Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20