

**Multimetr, Typ přístroje: 9917****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473320 9917
GTIN	4045197554291
Třída artiklu	42I

Popis**Provedení:**

Ergonomicky tvarovaný dvousložkový plášť s gumovým opláštěním. Velký, snadno čitelný digitální displej s možností zapnutí osvětlení pozadí. Měřicí přístroje Auto Ranging. Všechny přístroje s držákem zkušebního hrotu na zadní straně pro jednoruční obsluhu, s instalačním třmenem.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje s rozsáhlými funkcemi.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Rozsah dodávky:

Včetně baterií (vel. 960 2 ks, vel. 9917 1 ks), měřící vodiče č. 473328 vel. 2. Teplotní čidlo, uzavírací krytky a brašna.

Technický popis

Frekvence	0,001 Hz – 9,9 MHz
Rozsah displeje	4000
Kategorie přepětí	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Střídavý proud AC	0,1 μ A – 10 A
Střídavé napětí AC	0,1 mV − 1000 V
Přesnost	1,5 %
Stejnoseměrný proud DC	0,1 μ A – 10 A
Ochranná třída IP	IP 67
Zkouška diod	ano
Odpor	0,1 Ω – 40 M Ω
Stejnoseměrné napětí DC	0,1 mV − 1000 V
Akustický test průchodu	ano
Měření	RMS
Označení výrobce	9917
Tlačítko pro přidržení hodnoty	ano
Displej s osvětlením pozadí	ano
Teplota	-20 - 760 °C
Kapacita	1 pF – 200 μ F
Automatické vypínání	ano
Kalibrování	I3
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081551 6LR61
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Napájení	č. 081556 vel. 6LR61
Druh produktu	Multimetr

Služby

Kalibrování	Digitální multimetr	Počet desetinných míst	3	027000 3
				027010 3

Kalibrace DAkkSDigitální multimetry Počet desetinných
míst 3

Příslušenství

Měřicí vodiče Ø měřících hrotů 2 mm

473328 2