



Malý úchylkoměr Rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 12,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434035 12,5
GTIN	7640125711646
Třída artiklu	46A

Popis

Provedení:

Nejmenší digitální úchylkoměr (pouzdro Ø 44 mm) s patentovaným indukčním měřicím systémem. Životnost baterie > 3500 h. Řada funkcí: ABS a relativní režim, PRESET. Vybavení doplňkovým rybinovým vedením na zadní straně.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel Opto RS232 s 9-pólovým sériovým konektorem a kombinovaným vnějším napájením č. 498951.

Technický popis

Tloušťka pouzdra	19 mm
Kalibrování	C1
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Měřicí síla	0,5 0,9 N
Ø pouzdra	44 mm

Technický list

Rozsah měření	12,5 mm
Mezní chyba	0,005 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/434035-12,5>