

BENNING**Zkoušečka napětí DUSPOL[®], Typ přístroje: EXPERT****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473105 EXPERT
GTIN	4014651502628
Třída artiklu	47A

Popis**Provedení:**

Dvoupólová zkoušečka napětí se značkou VDE. Nárazuvzdorný, prachotěsný plášť chráněný proti stříkající vodě s pogumovanými úchopovými plochami.

Ukazatel napětí od 50 V je funkční i když jsou baterie vybité nebo nejsou vloženy.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vhodné pro elektrotechnické práce, v průmyslu, pro údržbu, servis (hledání vad). Pro profesionální, vícestupňové zkoušení napětí a fází, **se zátěžovým zapojením (30 mA vypojení FI pomocí tlačítka)**. Schválené pro zkoušení napětí u **zařízení do 1000 V**. Vhodné pro fotovoltaická / větrná zařízení a techniku hybridních vozidel.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Technický popis

Kategorie přepětí	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Osvětlení místa měření	ano

Označení výrobce	EXPERT
Bezdotykový detektor lomu kabelu	ano
Zkouška fází	LED
Rozsah stupnice DC	12 - 1000 V
Rozsah stupnice AC	12 - 1000 V
Kontrola průchodu	akusticky / LED
Ukazatel	LED
Zkouška směru točivého pole	LED
Zkouška polarity	LED
Vibrační alarm	ano
Ochranná třída IP	IP 65
Kalibrování	I1
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081551 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Elektrická izolace	VDE 1000 V
Druh produktu	Zkoušečka napětí

Služby

Kalibrování Zkoušečka napětí Typ S	027120 S
Kalibrace DAkkSZkoušečka napětí Typ S	027160 S

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
--	------------