

**Garant****Digitální úchylkoměr rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 12,5mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	434000 12,5
GTIN	4045197574701
Třída artiklu	41C

## Popis

### Provedení:

Digitální úchylkoměr s velmi velkým (12 mm) LCD displejem s výrazným kontrastem. Díky systému referencí je po zapnutí okamžitě připraven k měření. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

### Funkce:

Vynulování možné v každé poloze, změna směru počítání, blokování kláves proti neúmyslné manipulaci, Auto-Off (volitelně). Nové zapnutí pohybem nebo stisknutím klávesy; bez ztráty reference. IP52: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

### Rozsah dodávky:

Úchylkoměr s našroubovanou hliníkovou krytkou na konci měřicího čepu a s alternativně namontovanou zvedací krytkou 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

### Zvláštní příslušenství:

Náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915, zdvihátko č. 434930, datový kabel č. 498940.

## Technický popis

Tloušťka pouzdra	28 mm
Kalibrování	C1
Měřicí síla	0,5 – 1 N
Rozsah měření	12,5 mm
Ø pouzdra	60 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Ochranná třída IP	IP 52
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,02 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

## Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm

023000 12,5

Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm

023010 12,5

## Příslušenství

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Zdvihátko Délka 500 mm	434930 500
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Vysílač Typ S4E	498966 S4E
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2

Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Výkyvný dotyk	434912
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2

Zdvihátko Délka 140 mm	434930 140
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3