

Garant**Digitální úchylkoměr rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 12,5 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434000 12,5
GTIN	4045197574701
Třída artiklu	41C

Popis**Provedení:**

Digitální úchylkoměr s velmi velkým (12 mm) LCD displejem s výrazným kontrastem. Díky systému referencí je po zapnutí okamžitě připraven k měření.

Funkce:

Vynulování možné v každé poloze, změna směru počítání, blokování kláves proti neúmyslné manipulaci, Auto-Off (volitelně). Nové zapnutí pohybem nebo stisknutím klávesy; bez ztráty reference. IP52: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Úchylkoměr s našroubovanou hliníkovou krytkou na konci měřicího čepu a s alternativně namontovanou zvedací krytkou 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915, zdvihátko č. 434930, datový kabel č. 498940.

Zajištění hodnot měření: Systém MAHR Reference-Lock

Ochranná třída IP: IP 52

Kalibrování: C1

Přepínatelný odečet: 0,01 mm

Přepínatelný odečet: 0,0005 palec

Mezní chyba: 0,02 mm
 Měřicí síla: 0,5 – 1 N
 Upínací stopka Ø h6: 8 mm
 Ø pouzdra: 60 mm

Technický popis

Tloušťka pouzdra	28 mm
Kalibrování	C1
Měřicí síla	0,5 – 1 N
Rozsah měření	12,5 mm
Ø pouzdra	60 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Mezní chyba	0,02 mm
Ochranná třída IP	IP 52
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Uchylkomer

Služby

Kalibrování Úchylkomer analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm

013210 12,5

Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkKS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	013250 12,5

Příslušenství

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabel s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2
Vysílač Typ S4E	498966 S4E
Připojovací kabel s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabel s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Zdvihátko Délka 140 mm	434930 140
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Zdvihátko Délka 500 mm	434930 500
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Výkyvný dotyk	434912
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25

Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17

Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50