

Mahr**Digitální úchylkoměr i-wi Rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434312 25
GTIN	2050001058614
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Digitální úchylkoměr s **velmi velkým** číslicovým displejem (**11 mm**) a integrovaným ukazatelem tolerancí (s ukazatelem naměřené hodnoty nebo bez něj). REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

Absolutní funkce:

Nulování je možné v každé pozici, aniž by se ztratily reference.

Nastavitelný faktor se zobrazením na displeji.

Jednotlivé funkce mohou být blokovány přímo na úchylkoměru. Nastavení a uložené hodnoty (koeficient, preset, tolerance) zůstávají i při výměně baterie zachovány.

S **integrovaným rádiovým systémem i-wi** pro snadný přenos měřících dat do každého PC bez kabelu.

Funkce:

IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR 2450.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.
Rádiový přijímač i-wi č. 498912 STICK.

Technický popis

Upínací stopka Ø h6	8 mm
Tloušťka pouzdra	35 mm
Měřicí síla	0,65–1,15 N
Ø pouzdra	58 mm
Kalibrování	C1
Rozsah měření	25 mm
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Ochranná třída IP	IP 42
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2450
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,02 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rádiový systém MAHR i-wi
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

023000 30

KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 30 mm	
Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023010 100

Příslušenství

Radiový přijímač pro Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2450	081560 CR2450
Rádiový přijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK