

**Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 25mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 434270 25 |
| GTIN | 7630041111194 |
| Třída artiklu | 45A |

Popis**Provedení:**

Digitální úchylkoměr s kombinovaným zobrazením stupnice a číslic (výška číslic 10 mm) a mechanických značek tolerancí. Displej / klávesnici lze pootočit až o 270°.

Funkce:

Měřicí režim **ABS/REL**. Grafické znázornění zadaných mezních hodnot. Automatické vypínání, funkce PRESET, výstup měřicích hodnot, přepínatelný směr počítání. Možnost zablokování klávesnice.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910.

Rozhraní: Rozhraní RS232C

Kalibrování: C1

Přepínatelný odečet: 0,01 mm

Přepínatelný odečet: 0,0005 palec

Mezní chyba: 0,02 mm

Měřicí síla: < 2 N

Upínací stopka Ø h6: 8 mm

Ø pouzdra: 57 mm

Technický popis

| | |
|--|--------------------|
| Kalibrování | C1 |
| Rozsah měření | 25 mm |
| Upínací stopka Ø h6 | 8 mm |
| Ø pouzdra | 57 mm |
| Měřicí síla | < 2 N |
| Tloušťka pouzdra | 27 mm |
| Přepínatelný odečet | 0,0005 palec |
| Přepínatelný odečet | 0,01 mm |
| Mezní chyba | 0,02 mm |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Norma | Výrobní norma |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |
| Rozhraní | Rozhraní USB |
| Rozhraní | Rozhraní RS232C |
| Měřicí technika | digitální |
| Druh produktu | Úchylkoměr |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 30 mm | 013210 30 |
| Popisování laserem Typ | 018940 |
| Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm | 013250 100 |
| Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 30 mm | 023000 30 |
| | 023010 100 |

Kalibrace DAkKS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm

Příslušenství

| | |
|--|--------------|
| Ocelový dotyk Typ 13 | 434900 13 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 11 | 434910 11 |
| Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 50 mm | 434918 50 |
| Ocelový dotyk Typ 17 | 434900 17 |
| Ocelový dotyk Typ 18/6 | 434900 18/6 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm | 434920 60 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm | 434920 80 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm | 434920 10 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm | 434920 100 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 10 | 434910 10 |
| Ocelový dotyk Typ 11/15 | 434900 11/15 |
| Ocelový dotyk Typ 14/30 | 434900 14/30 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm | 434920 20 |
| Ocelový dotyk Typ 18/3 | 434900 18/3 |
| Připojovací kabel Duplex Typ 2 | 498950 2 |
| Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 50 mm | 434917 50 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm | 434920 50 |
| Ocelový dotyk Typ 11/25 | 434900 11/25 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm | 434920 90 |
| Ocelový dotyk Typ 11/20 | 434900 11/20 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 16 | 434910 16 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/5 | 434910 18/5 |
| Ocelový dotyk Typ 11/30 | 434900 11/30 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 17 | 434910 17 |
| Ocelový dotyk Typ 20 | 434900 20 |

| | |
|---|---------------|
| Ocelový dotyk Typ 14/20 | 434900 14/20 |
| Ocelový dotyk Typ 29/20 | 434900 29/20 |
| Výkyvný dotyk | 434912 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/2 | 434910 18/2 |
| Ocelový dotyk Typ 18/4 | 434900 18/4 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/1 | 434910 18/1 |
| Ocelový dotyk Typ 14/40 | 434900 14/40 |
| Ocelový dotyk Typ 11 | 434900 11 |
| Ocelový dotyk Typ 18/1 | 434900 18/1 |
| Ocelový dotyk Typ 14/15 | 434900 14/15 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/3 | 434910 18/3 |
| Ocelový dotyk Typ 24 | 434900 24 |
| Ocelový dotyk Typ 11/35 | 434900 11/35 |
| Ocelový dotyk Typ 18/5 | 434900 18/5 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm | 434920 40 |
| Ocelový dotyk Typ 10 | 434900 10 |
| Ocelový dotyk Typ 28 | 434900 28 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm | 434920 70 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 2 | 434910 2 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm | 434920 15 |
| Ocelový dotyk Typ 14 | 434900 14 |
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Ocelový dotyk Typ 15 | 434900 15 |
| Ocelový dotyk Typ 2 | 434900 2 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm | 434920 30 |
| Ocelový dotyk Typ 39 | 434900 39 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/4 | 434910 18/4 |
| Ocelový dotyk Typ 29/10 | 434900 29/10 |
| Ocelový dotyk Typ 18/2 | 434900 18/2 |

| | |
|--|--------------|
| Připojovací kabel Duplex Typ USB2 | 498950 USB2 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 14 | 434910 14 |
| Ocelový dotyk Typ 30/10 | 434900 30/10 |
| Ocelový dotyk Typ 16 | 434900 16 |
| Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 25 mm | 434917 25 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/6 | 434910 18/6 |
| Rubínový dotyk Typ 2 | 434915 2 |
| Ocelový dotyk Typ 12 | 434900 12 |
| Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 25 mm | 434918 25 |