

BENNING**Zkoušečka průchodu DUTEST pro, Typ přístroje: DUTESTPRO****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473260 DUTESTPRO
GTIN	4014651501560
Třída artiklu	47A

Popis**Provedení:**

Vysoko- a nízkoohmová kontrola průchodu pomocí 3stupňového LED displeje a hlasitého kontrolního bzučáku. Zobrazení cizího napětí a polarity, jednopólová a bezdotyková kontrola fází. Hlasitost bzučáku (3stupňová/VYP) a intenzitu světla (4stupňová) lze nastavit. S vysoce výkonnou LED kapesní svítilnou.

Použití:

Zkoušení elektrických rozvodů, zařízení, přístrojů a konstrukčních dílů.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).

Rozsah dodávky:

Včetně 4 mm měřících vedení, magnetického držáku a klipsu na opasek.

Zvláštní příslušenství:

Baterie 081561 vel. LR6.

Technický popis

Kontrola průchodu	0 – 0,1 / 1 / 10 (LED); 0 – 0,1 (bzučák) kΩ kΩ
Zobrazení polarity	LED +/-

Zobrazení průchodu	LED, 3stupňové
Zobrazení cizího napětí AC/DC	6 – 400; pulzující výstražný tón V
Označení výrobce	DUTESTPRO
Jednopolové zkoušení fází	pomocí 4 mm měřicího vedení / bezdotykově pomocí detektoru
Počet obsažených baterií	3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Zkoušečka průchodu a vodičů

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6

081561 LR6