

**BENNING****Zkoušečka napětí DUSPOL<sup>®</sup>, Typ přístroje: DIGITAL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473105 DIGITAL
GTIN	4014651502635
Třída artiklu	47A

**Popis****Provedení:**

Zkouška napětí AC měřením skutečné efektivní hodnoty **True RMS**.

**Dvoupólová zkoušečka napětí se značkou VDE.** Nárazuvzdorný, prachotěsný plášť chráněný proti stříkající vodě s pogumovanými úchopovými plochami.

Ukazatel napětí od 50 V je funkční i když jsou baterie vybité nebo nejsou vloženy.

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Použití:**

Vhodné pro elektrotechnické práce, v průmyslu, pro údržbu, servis (hledání vad). Pro profesionální, víceúrovňové zkoušení napětí a fází, **se zátěžovým zapojením (30 mA vypojení FI pomocí tlačítka)**. Schválené pro zkoušení napětí u **zařízení do 1000 V**. Vhodné pro fotovoltaická / větrná zařízení a techniku hybridních vozidel.

**Norma:**

**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

**Technický popis**

Zkouška polarity	LCD
------------------	-----

Rozsah stupnice DC	1 - 1200 V
Kontrola průchodu	akusticky / LED
Rozsah stupnice AC	1 - 1000 V
Vibrační alarm	ano
Měření frekvencí	1 - 1000 Hz
Odpor	0,1 - 300 kΩ
Kategorie přepětí	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Zkouška směru točivého pole	LED
Označení výrobce	DIGITAL
Osvětlení místa měření	ano
Bezdotykový detektor lomu kabelu	ano
Zkouška fází	LED
Dioda	0,3 - 2 V
Ukazatel	LCD (osvětlený) / LED
Ochranná třída IP	IP 65
Kalibrování	I1
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081551 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Elektrická izolace	VDE 1000 V
Druh produktu	Zkoušečka napětí

## Služby

Kalibrování Zkoušečka napětí Typ S	027120 S
Kalibrace DAkkSZkoušečka napětí Typ S	027160 S

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
--	------------

