



## Malý úchylkoměr Rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 12,5IP mm



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	434035 12,5IP
GTIN	7640125687644
Třída artiklu	46A

### Popis

#### Provedení:

Nejmenší digitální úchylkoměr (pouzdro Ø 44 mm) s patentovaným indukčním měřicím systémem. Životnost baterie > 3500 h. Řada funkcí: ABS a relativní režim, PRESET. Vybavení doplňkovým rybinovým vedením na zadní straně.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 2032.

#### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel Opto RS232 s 9-pólovým sériovým konektorem a kombinovaným vnějším napájením č. 498951.

Norma: Norma de fábrica

Norm: Manufacturer's standard

Standardi: Tehdasnormi

Norme: Norme usine

Szabvány: Gyári szabvány

Norma: Norma interna

Ochranná třída IP: IP 65

Kalibrování: C1

Mezní chyba: 0,005 mm

Měřicí síla: 0,5 0,9 N

Upínací stopka Ø h6: 8 mm

Ø pouzdra: 44 mm  
Tloušťka pouzdra: 19 mm

## Technický popis

Tloušťka pouzdra	19 mm
Kalibrování	C1
Měřicí síla	0,5 0,9 N
Ø pouzdra	44 mm
Rozsah měření	12,5 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Mezní chyba	0,005 mm
Ochranná třída IP	IP 65
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Uchylkomer

## Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	013210 12,5
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	013250 12,5

## Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Mezinárodní konstrukční velikost CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Připojovací kabel Duplex Typ R2	498951 R2
Připojovací kabel Duplex Typ USB2	498951 USB2
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Výkyvný dotyk	434912
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10

Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90