

**Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434110 50
GTIN	7640125025330
Třída artiklu	46A

Popis**Provedení:**

Robustní hliníkový plášť s velkým displejem, výška číslic 11 mm. Úsporný režim a automatické znovuzapnutí, **absolutní systém. Nulování v libovolné poloze** usnadňuje porovnávání naměřených hodnot. Min/Max/Delta, tolerance, přepočítací koeficient, AutoOff. **Přednastavení rozměru (Preset)** libovolné hodnoty. Je možné uložit dvě referenční hodnoty. Tlačítko s osobním nastavením pro volitelnou funkci. Otočení směru počítání.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, zdvihací páčka č. 434212, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910.

Technický popis

Ø pouzdra	59,5 mm
Měřicí síla	1,4 2,9 N
Kalibrování	C1
Rozsah měření	50 mm

Tloušťka pouzdra	32,9 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,02 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 50 mm	023000 50
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023010 100

Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14

Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20

Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Výkyvný dotyk	434912
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12