

HOLEX**Digitální úchylkoměr rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 12,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434004 12,5
GTIN	4045197435330
Třída artiklu	42C

Popis**Provedení:**

Digitální úchylkoměr kompaktní konstrukce s kontrastním digitálním displejem.

- **Změna směru počítání.**
- **Velmi úzké pouzdro.**

Provedení reklamní text:

Digitální úchylkoměr kompaktní konstrukce s kontrastním digitálním displejem.

Rozsah dodávky:

Včetně pouzdra s poutkem a 1 baterie č. 081560 vel. LR6.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Měřicí síla	0,8 – 1,4 N
Kalibrování	C1
Rozsah měření	12,5 mm
Tloušťka pouzdra	26 mm

Ø pouzdra	58 mm
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Upínací stopka Ø h7	8 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,025 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023000 12,5
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 50 mm	434918 50

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24

Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Výkyvný dotyk	434912
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10