



TESA

Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 12,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434280 12,5
GTIN	7630041111217
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Digitální úchylkoměr s kombinovaným zobrazením stupnice a číslic (výška číslic 10 mm) a mechanických značek tolerancí. Displej / klávesnici lze pootočit až o 270°.

Funkce:

Měřicí režim **ABS/REL**. Grafické znázornění zadaných mezních hodnot. Automatické vypínání, funkce PRESET, výstup měřicích hodnot, přepínatelný směr počítání. Možnost zablokování klávesnice.

Max, Min, Max-Min (TIR), vynulování, funkce PRESET.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910.

Technický popis

Kalibrování	C1
Měřicí síla	< 2 N
Ø pouzdra	57 mm

Technický list

Rozsah měření	12,5 mm
Tloušťka pouzdra	27 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Přepínatelný odečet	0,00005 palec
Přepínatelný odečet	0,001 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/434280-12,5>