

Technický popis

Rozsah měření	25 mm
Ø pouzdra	58 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Tloušťka pouzdra	35 mm
Kalibrování	C1
Měřicí síla	0,65-1,15 N
Přepínatelný odečet	0,00002 palec
Přepínatelný odečet	0,0005 mm
Ochranná třída IP	IP 42
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2450
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchyłka měření E MPE (rozsah měření)	0,004 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023010 100
Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 30 mm	023000 30

Příslušenství

Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2450	081560 CR2450
Vysílač Typ S4E	498966 S4E
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965