

Mitutoyo

Absolutní úchylkoměr rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 12,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434064 12,5
GTIN	4946368586595
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Ukazatel nulového bodu v každé pozici, např. pro měření tolerancí. Přepínání směru měření. 20000 h za nepřetržitého používání s jednou baterií.

Tlačítko Preset a tolerance pro předběžné nastavení hodnot, resp. tolerančních polí. Displej lze přepínat mezi zobrazováním číselných údajů a velkých a dobře čitelných symbolů dobrý/ špatný.

Funkce:

IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497080, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Upínací stopka $\varnothing$ h6	8 mm
Tloušťka pouzdra	36,4 mm

Technický list

Kalibrování	C1
Rozsah měření	12,5 mm
Ø pouzdra	59 mm
Měřicí síla	≤ 0,9 N
Mezní chyba	0,02 mm
Ochranná třída IP	IP 42
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Oko na zadní straně úchylkoměru	ne
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/434064-12,5>