

**Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 25 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434281 25
GTIN	7630041111224
Třída artiklu	45A

Popis**Provedení:**

Digitální úchylkoměr s kombinovaným zobrazením stupnice a číslic (výška číslic 10 mm) a mechanických značek tolerancí. Displej / klávesnici lze pootočit až o 270°.

Funkce:

Měřicí režim **ABS/REL**. Grafické znázornění zadaných mezních hodnot. Automatické vypínání, funkce PRESET, výstup měřicích hodnot, přepínatelný směr počítání. Možnost zablokování klávesnice.

Max, Min, Max-Min (TIR), vynulování, funkce PRESET.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910.

Rozhraní: Rozhraní RS232C

Kalibrování: C1

Přepínatelný odečet: 0,001 mm

Přepínatelný odečet: 0,00005 palec

Mezní chyba: 0,005 mm

Měřicí síla: < 2 N

Upínací stopka Ø h6: 8 mm

Ø pouzdra: 57 mm

Technický popis

Kalibrování	C1
Tloušťka pouzdra	33,4 mm
Rozsah měření	25 mm
Měřicí síla	< 2 N
Ø pouzdra	57 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Přepínatelný odečet	0,00005 palec
Přepínatelný odečet	0,001 mm
Mezní chyba	0,005 mm
Počet obsažených baterií	1
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Uchylkomer

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 30 mm	013210 30
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	013250 100

Příslušenství

Připojovací kabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Připojovací kabel Duplex Typ 2	498950 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Výkyvný dotyk	434912
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15

Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3