

Mahr**Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,0005 mm, Rozsah měření: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434314 100
GTIN	4059192014520
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Digitální úchylkoměr s **velmi velkým** číslicovým displejem (**11 mm**) a integrovaným ukazatelem tolerancí (s ukazatelem naměřené hodnoty nebo bez něj). REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

Absolutní funkce:

Nulování je možné v každé pozici, aniž by se ztratily reference.

Nastavitelný faktor se zobrazením na displeji.

Jednotlivé funkce mohou být blokovány přímo na úchylkoměru. Nastavení a uložené hodnoty (koeficient, preset, tolerance) zůstávají i při výměně baterie zachovány.

Funkce:

IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR 2450.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.

Technický popis

Kalibrování	C1
Ø pouzdra	58 mm
Tloušťka pouzdra	35 mm
Měřicí síla	1,60–3,50 N
Rozsah měření	100 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Přepínatelný odečet	0,00002 palec
Přepínatelný odečet	0,0005 mm
Ochranná třída IP	IP 42
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2450
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchyłka měření E MPE (rozsah měření)	0,008 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023000 100
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023010 100

Příslušenství

Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Vysílač Typ S4E	498966 S4E
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2450	081560 CR2450
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965