



Vnitřní přesný měřicí přístroj TK bez úchylkoměru SU, Rozsah měření: 280-510mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	435050 280-510
GTIN	2050001046628
Třída artiklu	46F

Popis

Provedení:

Samostředící dvoubodový komparační měřicí přístroj s pružným středícím talířkem. Přesný přenos dráhy dotyku prostřednictvím kruhového segmentu s lehkým chodem. Nastavování různých \varnothing zajišťuje pevný, vyměnitelný měřicí čep. Měřicí čep (dotyk) osazený tvrdokovem. Držák přístroje stabilizovaný na teplotu rukou a okolní teplotu.

Pevné měřicí čepy **osazené TK**.

Použití:

K přesnému měření \varnothing otvorů, kruhovitosti a válcovosti otvorů a pro měření vnitřních profilů.

Rozsah dodávky:

Přesný vnitřní měřicí přístroj kompletní (bez úchylkoměru).

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení pro velké hloubky měření č. 435142, přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Upozornění:

Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 434900 vel. 16. Provedení s rozsahem měření 800 mm k dodání na poptávku.

Technický popis

Přesnost opakování bez úchylkoměru	1,5 μ m
------------------------------------	-------------

Hloubka měření	400 mm
Počet měřících čepů	7
Rozsah měření	280 - 510 mm
Počet měřících destiček	4
Šířka středícího talíře	156 mm
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C4
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Služby

Kalibrování Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 800 mm	023210 800
--	------------

Příslušenství

Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 50/1 μm	434674 50/1
Prodloužení pro měření hloubky Délka 750 mm	435142 750
Prodloužení pro měření hloubky Délka 500 mm	435142 500
Prodloužení pro měření hloubky Délka 1500 mm	435142 1500
Indukční přesný úchylkoměr Extramess Typ 2001	434670 2001
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 10 mm	484030 10
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 130/5 μm	434674 130/5
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 25/0,5 μm	434674 25/0,5
Prodloužení pro měření hloubky Délka 250 mm	435142 250
Úchylkoměr s levoběžnou stupnicí Rozsah měření 10 mm	434807 10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 290 mm	484030 290
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Prodloužení pro měření hloubky Délka 2000 mm	435142 2000
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 250/10 μm	434674 250/10

Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,0005 mm Rozsah měření
12,5 mm

434322 12,5

Prodloužení pro měření hloubky Délka 1000 mm

435142 1000