

**Garant****Sada paralelních podložek magnetické, Délka: 90mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	366740 90
GTIN	4045197693815
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:****Přesnost:** Tolerance výšky  $\pm 0,01$  mm; tolerance šířky  $\pm 0,02$  mm.**Tvrdoost:** 60 HRC.**Jemně broušené v párech.****Zkrácení času potřebného k upnutí až o 10 %.****Použití:**

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěracích apod.

**Upozornění:**

Dodávka také v délkách 50, 70, 100 a 150 mm.

**Jednotlivé paralelní podložky páry k dodání od výrobce.****Technický popis**

Výška	15 mm
Výška	22 mm
Výška	25 mm
Výška	30 mm

Výška	32 mm
Šířka	2,5 mm
Délka	90 mm
Počet lišt	5 paar
Druh produktu	Paralelní podložky

## Příslušenství

Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro366740 vel. 90×2,5 Výška 15 mm	366741 15
Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro366740 vel. 90×2,5 Výška 22 mm	366741 22
Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro366740 vel. 90×2,5 Výška 25 mm	366741 25
Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro366740 vel. 90×2,5 Výška 32 mm	366741 32
Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro366740 vel. 90×2,5 Výška 30 mm	366741 30