



Vysoce účinný řezný olej hustý, bez obsahu chlóru DAR 50 Visco, Obsah: 0,3l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	084220 0,3
GTIN	2050000966149
Třída artiklu	08J

Popis

Provedení:

Nanáší se štětcem, sprejem, postřikovačem nebo mazacím zařízením.

Řezný olej pro nejvyšší nároky. Nedoporučujeme míchat s normálním, minerálním řezným olejem (nikoli s olejem rozpustným ve vodě).

Výhoda:

Zlepšuje **životnost nástrojů, řezný výkon a kvalitu povrchu. Neobsahuje chlór** – nevznikají škodlivé výpary, **šetrný k životnímu prostředí**.

Použití:

Univerzální pro **obrábění** (frézování, soustružení, vrtání, řezání závitů, vystružování, protahování, řezání) a vhodný k **tváření**. Bezpodmínečně potřebný při obrábění **nesnadno obrobitelných materiálů**, jako oceli odolné vůči korozi a vysoké teplotě, slitiny niklu, titanu a podobných materiálů. Ideální pro **barevné kovy**.

Hustší výrobek na bázi minerálních olejů, velmi vhodný pro řezání závitů, dobrá přilnavost.

Technický popis

Označení nebezpečné látky	GHS02: Plamen
Rozprašovací hlava	standard

Bod varu	-44 °C
Barva	světle žlutá
Provedení	sprej
Teplota samovznícení	365 °C
Skladovací teplota	15 - 35 °C
Obsah	0,3 l
Druh produktu	Řezný olej / brusný olej