

**Garant****Sada paralelních podložek magnetické, Délka: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	366740 125
GTIN	4045197329233
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:****Přesnost:** Tolerance výšky  $\pm 0,01$  mm; tolerance šířky  $\pm 0,02$  mm.**Tvrdość:** 60 HRC.**Jemně broušené v párech.****Zkrácení času potřebného k upnutí až o 10 %.****Použití:**

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěracích apod.

**Upozornění:**

Dodávka také v délkách 50, 70, 100 a 150 mm.

**Jednotlivé paralelní podložky páry k dodání od výrobce.****Technický popis**

Výška	15 mm
Výška	30 mm
Výška	35 mm
Výška	37 mm

Výška	39 mm
Délka	125 mm
Šířka	2,5 mm
Počet lišt	5 paar
Druh produktu	Paralelní podložky

## Příslušenství

Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro366740 vel. 125×2,5 Výška 30 mm	366742 30
Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro366740 vel. 125×2,5 Výška 39 mm	366742 39
Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro366740 vel. 125×2,5 Výška 35 mm	366742 35
Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro366740 vel. 125×2,5 Výška 15 mm	366742 15
Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro366740 vel. 125×2,5 Výška 37 mm	366742 37