



Měřicí přístroj pro vnitřní kužele IFM, Rozsah měření: 20-40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	435172 20-40
GTIN	2050001055750
Třída artiklu	46D

Popis

Provedení:

Měřicí přístroj FLM s měřicím kuželem 90° pro **určování největšího Ø vnitřního kužele**. Kalený kříž měřicího kužele se zavádí do vnitřního kužele. Největší Ø se zjišťuje přitlačením až na doraz.

Rozsah dodávky:

Včetně úchylkoměru.

Upozornění:

Speciální provedení s jinými vrcholovými úhly na poptávku. Měřicí přístroje k měření délky hran na poptávku. Číselníkový úchylkoměr a základní těleso je možné dodat samostatně.

Technický popis

Rozsah měření	20 - 40 mm
Dělení stupnice	0,01 mm
Norma	DIN 878
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box

Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Měřicí přístroj fazetek

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 30 mm	023000 30
--	-----------