



## Sada vnitřních přesných měřicích přístrojů ocel bez úchylkoměru SU, Rozsah měření: 50-160mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	435060 50-160
GTIN	2050001048011
Třída artiklu	46F

### Popis

#### Provedení:

Samostředící dvoubodový komparační měřicí přístroj s pružným středícím talířkem. Přesný přenos dráhy dotyku prostřednictvím kruhového segmentu s lehkým chodem. Nastavování různých  $\varnothing$  zajišťuje pevný, vyměnitelný měřicí čep. Měřicí čep (dotyk) osazený tvrdokovem. Držák přístroje stabilizovaný na teplotu rukou a okolní teplotu.

Pevné měřicí čepy z **oceli**.

#### Použití:

K přesnému měření  $\varnothing$  otvorů, kruhovitosti a válcovosti otvorů a pro měření vnitřních profilů.

#### Rozsah dodávky:

Přesný vnitřní měřicí přístroj kompletní (bez úchylkoměru).

#### Zvláštní příslušenství:

Prodloužení pro velké hloubky měření č. 435142, přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

#### Upozornění:

Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 434900 vel. 16. Provedení s rozsahem měření 800 mm k dodání na poptávku.

### Technický popis

Hloubka měření	180 - 230 mm
----------------	--------------

Počet přístrojů pro přesné měření	2
Počet měřících čepů	18
Rozsah měření	50 - 160 mm
Počet měřících destiček	7
Přesnost opakování bez úchylkoměru	0,5 µm
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S9
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

## Služby

KalibrováníPřístroje na přesné vnitřní měření Rozsah měření 50-230 mm	020580 50-230
---	---------------

## Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 100 mm	484030 100
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 95 mm	484030 95
Indukční přesný úchylkoměr Extramess Typ 2001	434670 2001
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 250/10 µm	434674 250/10
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 130/5 µm	434674 130/5
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 75 mm	484030 75
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 85 mm	484030 85
Prodloužení pro měřící dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 80 mm	484030 80
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 65 mm	484030 65
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 60 mm	484030 60
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 55 mm	484030 55
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 50/1 µm	434674 50/1
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 50 mm	484030 50

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 125 mm	484030 125
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 70 mm	484030 70
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 90 mm	484030 90
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16