

Garant**Sada paralelních podložek magnetické, Délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	366740 200
GTIN	4045197559418
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:****Přesnost:** Tolerance výšky $\pm 0,01$ mm; tolerance šířky $\pm 0,02$ mm.**Tvrdość:** 60 HRC.**Jemně broušené v párech.****Zkrácení času potřebného k upnutí až o 10 %.****Použití:**

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěracích apod.

Upozornění:

Dodávka také v délkách 50, 70, 100 a 150 mm.

Jednotlivé paralelní podložky páry k dodání od výrobce.**Technický popis**

Šířka	2,5 mm
Délka	200 mm
Výška	25 mm
Výška	47 mm

Výška	40 mm
Výška	57 mm
Výška	52 mm
Počet lišt	5 paar
Druh produktu	Paralelní podložky

Příslušenství

Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro366740 vel. 200×2,5 Výška 47 mm	366746 47
Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro366740 vel. 200×2,5 Výška 25 mm	366746 25
Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro366740 vel. 200×2,5 Výška 40 mm	366746 40
Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro366740 vel. 200×2,5 Výška 57 mm	366746 57
Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro366740 vel. 200×2,5 Výška 52 mm	366746 52